

Ruisbron met luidspreker

Product gegevens

BG New Instruments

NORMEN:
NEN 5077



- Ruisbron met luidspreker voor het snel uitvoeren van nagalmtijdmetingen en het bepalen van isolatiewaarden van scheidingsconstructies met een lage isolatiewaarde.
- Degelijke behuizing met een groot handvat en rubberen voeten. De hoeken zijn afgerond en 1 zijde is onder 45 graden geplaatst. Hierdoor kan de ruisbron onder een hoek op de grond opgesteld worden.
- Aan de onderzijde is een montagebevestiging voorzien voor montage op een statief.
- Voorzien van een radiografische afstandsbediening.
- De NI-2 kan gebruikt worden in combinatie met analysers van bijvoorbeeld: CESVA, B&K, RION, 01dB, SVANTEK en Norsonic.



Technische gegevens

opwekking:	digitaal opgewekt roze ruissignaal
pink noise filter:	-3 dB/octaaf
uitgangsvermogen:	HF Speaker: 1x1" LF Speaker: 1x10"
voeding:	220 volt / 0,5 A- S zekering
antenne:	Ingebouwd
RMS Power:	230W
frequency range :	65-20000Hz
afmeting:	270x450x330mm
gewicht:	12kg

Optie

ST-sp: opstelstatief voor het op hoogte plaatsen van de bron, hoogte 1,5 meter

BG Bureau Geluid

St. Gerlach 47
6301 JA Houthem
Nederland

T. +31(0)043-458 41 65
F. +31(0)043-458 41 66
www.bureaugeluid.nl



bedieningspaneel